



Réf.	-	-	58366		Tolérances générales DIN ISO 2768 - cL		 ISO 128-30	Frette de serrage pour WGN090	
Couple de serrage	T <sub>A,S</sub>	Nm	12						
Calibre de clé	SW	mm	10						
Poids	m <sub>S</sub>	kg	0,208						
Moment d'inertie de masse	J	kgcm <sup>2</sup>	0,7831						
							Date	Nom	Fiche technique n°: 100354614
							Établi par	26.01.2017 3029BAUM	
				000	Neuanlage	06.02.2017	3029BAUM	Neugart GmbH Keltenstr. 16 DE-77971 Kippenheim	
				Rev	Modification	Date	Nom		Fiche 1/1